

## ESPECIFICACIONES



- Equipo de remineralización de acondicionamiento manual.
- Remineraliza y ajusta el pH de los permeados generando agua equilibrada.
- Para un correcto funcionamiento, deberá rellenarse el equipo cuando la carga haya llegado al 40% de la carga inicial.
- Botella fabricada en Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Válvula RUNXIN manual de montaje superior.
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

## DATOS TÉCNICOS

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Modelo:                   | REM 50                 |
| Código:                   | A-850624               |
| Conexión Entrada/Salida:  | 2"                     |
| Conexión válvula/botella: | 4" NSPM                |
| Válvula de control:       | Válvula RUNXIN K56D TM |
| Alimentación eléctrica:   | 230 V AC / 50 - 60 Hz  |
| Temperatura de trabajo:   | 5-45 °C                |
| Presión de trabajo:       | 2-6 bar                |
| Caudal máximo:            | 3,4 m³/h               |

## BOTELLA

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Volumen                   | 326 L (21 x 62 Top-bottom)               |
| Material:                 | Poliéster reforzado con fibra de vidrio. |
| Superficie filtrante      | 0,21 m²                                  |
| Dimensiones (Ø x altura): | 540 x 1.910 mm                           |

## CARGA FILTRANTE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Carga Grava        | 35 Kg  |
| Carga Kalaphos REM | 275 Kg |